

## Накидна гайка МСК-РК-9

Номер деталі: 2967

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Розмір                                          | Внутрішня різьба M16x1                     |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...1.2 МПа<br>-0.95 бар...12 бар |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...174 psi                      |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 2 - помірний вплив корозії                 |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B2-L                             |
| Температура навколишнього середовища            | -10 °C...60 °C                             |
| Пневматичний порт 1                             | Для ніпеля внут. Ø 9 мм з накидною гайкою  |
| Матеріал накидної гайки                         | Анодований алюмінієвий сплав               |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                         |