


Монтажна плита NAUE-1/4-NPT-1-ISO

Номер деталі: 30427

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий тиск	0 бар...16 бар
Дозвіл	UL – визнаний (OL)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Підключення пілотного повітря 12	1/8 NPTF
Під'єднання пілотного повітря 14	1/8 NPTF
Пневматичний порт 1	1/4 NPTF
Пневматичне з'єднання 2	1/4 NPTF
Пневматичний порт 3	1/4 NPTF
Пневматичне з'єднання 4	1/4 NPTF
Пневматичне з'єднання 5	1/4 NPTF