


Безконтактний вимикач SMPO-1-H-B

Номер деталі: 31008

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	блокова конструкція
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Основи вимірювання	магнітний
Робочий тиск	2 бар...6 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Температура навколишнього середовища	-15 °C...60 °C
Повторюваність значення перемикання	+/- 0,2 мм
Час увімкнення	30 мс
Час відключення	25 мс
Тип кріплення	з наскрізним отвором За допомогою аксесуарів
Функція клапана	3/2
Пневматичне з'єднання	Ніпель РК-3
Вага продукту	14 г
Матеріал корпусу	Латунь РА РОМ
Індикація стану перемикання	Оптичний
Ступінь захисту	IP65
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L