

Опорна стійка LSNG-40

Номер деталі: 31741

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
На підставі норм	VDMA 24562
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Максимальна вантажопідйомність	1.5 кН
Вага продукту	228 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	високолегована сталь
Матеріал шарнірного підшипника	сталь PTFE