

Опорна стійка LSNSG-40

Номер деталі: 31748

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Максимальна вантажопідйомність	1.5 кН
Вага продукту	160 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Сталь Оцинкований
Матеріал шарнірного підшипника	сталь PTFE