

Опорна стійка LBG-32

Номер деталі: 31761

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	32
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з масовим вмістом міді більше 5% виключаються з використання. Друковані плати, кабелі, електричні з'єднувачі та котушки виключаються
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Максимальна вантажопідйомність	0.9 кН
Вага продукту	220 г 7.75 oz
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Лита нержавіюча сталь
Матеріал болта	Зміцнена сталь
Матеріал запобіжника	Пружинна сталь