

Опорна стійка LBG-63

Номер деталі: 31764

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	63
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з масовим вмістом міді більше 5% виключаються з використання. Друковані плати, кабелі, електричні з'єднувачі та котушки виключаються
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Максимальна вантажопідйомність	4 кН
Вага продукту	580 г 20.44 oz
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Лита нержавіюча сталь
Матеріал болта	Зміцнена сталь
Матеріал запобіжника	Пружинна сталь