

Муфта
EAMC-56-58-19-20
Номер деталі: 3181801

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	19 мм
Діаметр захвату 2	20 мм
Розмір	56
Номінальна довжина	58 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	5500 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	128 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	60 Н·м
Вага продукту	284 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS