


Опора цапфи LNZG-40/50

Номер деталі: 32960

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40/50
На підставі норм	ISO15552
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів: Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Температура навколишнього середовища	-40 °C...80 °C
Максимальна вантажопідйомність	2.5 кН
Вага продукту	129 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал підшипника	Пластик