

Зворотній клапан H-1/8-A/I

Номер деталі: 3324

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція зворотного клапана
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	280 л/хв
Робочий тиск	0.04 МПа...0.8 МПа 0.4 бар...8 бар
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Матеріал корпусу	Латунь
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	21 г
Матеріальні ущільнення	NBR