


Напрямний блок FEN-12/16- -KF

Номер деталі: 33481

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12/16
Крок	1 мм...200 мм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила F_y	520 Н
Максимальна статична сила F_y	830 Н
Максимальна сила F_z	520 Н
Максимальна сила F_z статична	830 Н
Максимальний момент M_x	12 Н·м
Максимальний момент M_x статичний	20 Н·м
Max. Moment M_y	7 Н·м
Максимальний момент M_y , статичний	12 Н·м
Максимальний момент M_z	7 Н·м
Максимальний статичний момент M_z	12 Н·м
Сила переміщення	15 Н
Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу	12 г
Основна вага при ході 0 мм	429 г
Додаткова вага на 10 мм ходу	12 г
Центр ваги рухомої маси при ході 0 мм	40 мм
Додатковий центр ваги рухомої маси на 10 мм ходу	4.9 мм
Тип кріплення	3 внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Кований алюмінієвий сплав, анодований