


Модуль АБО OS-1/2

Номер деталі: 3427

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція АБО
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичне з'єднання 2	G1/2
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	5000 л/хв
Робочий тиск	1 бар...10 бар
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Номінальний розмір	12 мм
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Пневматичний порт 3	G1/2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS