

Електромагнітна котушка MSFG-42-OD

Номер деталі: 34413

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Індикатор положення перемикача	Немає
Мінімальний час дотягування	10 мс
Робочий цикл	100%
Характеристики котушки	42 V DC: 5,5 W
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Відповідність LABS	VDMA24364-C1-L
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-5 °C...40 °C
Максимальний момент дотягування розетки	0.4 Н·м
Вага продукту	55 г
Електричне підключення	3-ріп Під'єднаннючі роз'єми за стандартом Festo для MSSD-F
Тип кріплення	З накатною гайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал магнітної котушки	Дюропласт мідь Сталь
Матеріал обмотки	мідь