


# Пневматичний розподільник VLX-2-1-MS

Номер деталі: 34436

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Конструкція                                                      | Мембранний клапан                               |
| Спосіб приведення в дію                                          | пневматичний                                    |
| Спосіб ущільнення                                                | М'який                                          |
| Положення монтажу                                                | Будь-який                                       |
| Тип кріплення                                                    | Монтаж в лінію                                  |
| Під'єднання технологічного клапана                               | G1                                              |
| Номінальний розмір                                               | 25 мм                                           |
| Функція клапана                                                  | 2/2 закритий моностабільний                     |
| Напрямок потоку                                                  | Не реверсивні                                   |
| Тиск робочого середовища                                         | 1 бар...10 бар                                  |
| Вихлопна функція                                                 | не регулюється                                  |
| Тип скидання                                                     | пневматична пружина                             |
| Тип контролю                                                     | Пілот                                           |
| Середовище пілота                                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]  |
| Середовище                                                       | стиснене повітря зі ступінню фільтрації 200 мкм |
| Температура середовища                                           | -10 °C...80 °C                                  |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                  |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 14000 л/хв                                      |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Матеріал корпусу                                                 | Латунь                                          |
| Матеріал гвинтів                                                 | високолегована нержавіюча сталь                 |
| Номер матеріалу гвинта                                           | 1.4301                                          |
| Вага продукту                                                    | 1010 г                                          |