


Напрямний блок FENG-40- -KF

Номер деталі: 34488

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Крок	10 мм...500 мм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила F_y	1000 Н
Максимальна статична сила F_y	1260 Н
Максимальна сила F_z	1000 Н
Максимальна сила F_z статична	1260 Н
Максимальний момент M_x	44 Н·м
Максимальний момент M_x статичний	55 Н·м
Max. Moment M_y	52 Н·м
Максимальний момент M_y , статичний	65 Н·м
Максимальний момент M_z	52 Н·м
Максимальний статичний момент M_z	65 Н·м
Сила переміщення	15 Н
Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу	32 г
Основна вага при ході 0 мм	2370 г
Додаткова вага на 10 мм ходу	32 г
Центр ваги рухомої маси при ході 0 мм	57 мм
Додатковий центр ваги рухомої маси на 10 мм ходу	4.7 мм
Тип кріплення	3 внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Кований алюмінієвий сплав, анодований