


Напрямний блок FENG-40-250-KF

Номер деталі: 34503

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Крок	250 мм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила Fy	1000 Н
Максимальна статична сила Fy	1260 Н
Максимальна сила Fz	1000 Н
Максимальна сила Fz статична	1260 Н
Максимальний момент Mx	44 Н·м
Максимальний момент Mx статичний	55 Н·м
Max. Moment My	52 Н·м
Максимальний момент My , статичний	65 Н·м
Максимальний момент Mz	52 Н·м
Максимальний статичний момент Mz	65 Н·м
Сила переміщення	15 Н
Вага продукту	3170 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Кований алюмінієвий сплав, анодований