

Напрямний блок FENG-63-500-KF

Номер деталі: 34520

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	63
Крок	500 мм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила Fy	1260 Н
Максимальна статична сила Fy	1600 Н
Максимальна сила Fz	1260 Н
Максимальна сила Fz статична	1600 Н
Максимальний момент Mx	75 Н·м
Максимальний момент Mx статичний	95 Н·м
Max. Moment My	90 Н·м
Максимальний момент My , статичний	115 Н·м
Максимальний момент Mz	90 Н·м
Максимальний статичний момент Mz	115 Н·м
Сила переміщення	15 Н
Вага продукту	7860 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Кований алюмінієвий сплав, анодований