

Напрямний блок FENG-80-50-KF

Номер деталі: 34521

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	80
Крок	50 мм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила F_y	2300 Н
Максимальна статична сила F_y	3120 Н
Максимальна сила F_z	2300 Н
Максимальна сила F_z статична	3120 Н
Максимальний момент M_x	170 Н·м
Максимальний момент M_x статичний	231 Н·м
Max. Moment M_y	191 Н·м
Максимальний момент M_y , статичний	259 Н·м
Максимальний момент M_z	191 Н·м
Максимальний статичний момент M_z	259 Н·м
Сила переміщення	40 Н
Вага продукту	10815 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Загартована сталь