

Напрямний блок FENG-80-250-KF

Номер деталі: 34525

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	80
Крок	250 мм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила Fy	2300 Н
Максимальна статична сила Fy	3120 Н
Максимальна сила Fz	2300 Н
Максимальна сила Fz статична	3120 Н
Максимальний момент Mx	170 Н·м
Максимальний момент Mx статичний	231 Н·м
Max. Moment My	191 Н·м
Максимальний момент My , статичний	259 Н·м
Максимальний момент Mz	191 Н·м
Максимальний статичний момент Mz	259 Н·м
Сила переміщення	40 Н
Вага продукту	12355 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Загартована сталь