


Амортизатор YSR-8-8-C

Номер деталі: 34571

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	8
Крок	8 мм
Демпфування	Саморегулююче
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	3 м/с
Час скидання при кімнатній температурі	0.2 с
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 с
Режим роботи	Штовхання Одинарної дії
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	8 мм
Максимальна сила удару	500 Н
Максимальне споживання енергії на один хід	3 Дж
Максимальне споживання енергії на годину	18000 Дж
Максимальна залишкова енергія	0.02 Дж
Сила скидання	2.5 Н
Мінімальне зусилля введення	18 Н
Вага продукту	32 г
Діапазон мас	15 кг
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь