


**Роз'єм  
MSSD-C**

Номер деталі: 34583

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                       | Значення                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Морська класифікація                              | Див. сертифікат                                                                                                            |
| Тип кріплення                                     | на електромагнітному клапані з центральним гвинтом М3                                                                      |
| Кабельна розетка                                  | Кутовий                                                                                                                    |
| Зверніть увагу на вихід кабелю                    | Обертається на 90°                                                                                                         |
| Положення монтажу                                 | Будь-який                                                                                                                  |
| Вага продукту                                     | 22 г                                                                                                                       |
| Електричне підключення                            | 3-ріп<br>Розетка кутова<br>Форма А<br>відповідно до DIN EN 175301-803<br>Прямокутний дизайн MSC<br>Прямокутний дизайн MSN1 |
| Електропідключення 1, проект                      | Прямокутний                                                                                                                |
| Електричне підключення 1, тип підключення         | Розетка                                                                                                                    |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка        | Кутовий                                                                                                                    |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил | 3                                                                                                                          |
| Електричне підключення 2                          | Гвинтова клема                                                                                                             |
| Діапазон робочої напруги постійного струму        | 0 В...300 В                                                                                                                |
| Діапазон робочої напруги змінного струму          | 0 В...250 В                                                                                                                |
| Струмове навантаження при 40 °С                   | 16 А                                                                                                                       |
| Під'єднання захисного заземлення                  | Наявне                                                                                                                     |
| Кабельний роз'єм                                  | Pg9                                                                                                                        |
| Діаметр кабелю                                    | 6 мм...8 мм                                                                                                                |
| Номінальний переріз провідника                    | 1.5 мм <sup>2</sup>                                                                                                        |
| Ступінь захисту                                   | IP65                                                                                                                       |
| Примітка щодо ступеня захисту                     | в змонтованому стані                                                                                                       |
| Температура навколишнього середовища              | -25 °С...90 °С                                                                                                             |
| Температура зберігання                            | -40 °С...90 °С                                                                                                             |

| Особливості                                 | Значення                                                                                             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання<br>Згідно директиви ЄС RoHS               |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)   | Відповідно до правил RoHS Великобританії<br>Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B2-L                                                                                       |
| Матеріал корпусу                            | Пластик                                                                                              |
| Кольор корпусу                              | Чорний                                                                                               |
| Матеріальні ущільнення                      | NBR                                                                                                  |