


# Клапан затримки часу VZOA-3-1/4

Номер деталі: 3464

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Робочий тиск                                                     | 0 МПа...1 МПа<br>0 бар...10 бар                                    |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 600 л/хв                                                           |
| Регульований час затримки                                        | 0 с...30 с                                                         |
| Захист від вибуху                                                | Зона 1 (ATEX)<br>Зона 2 (ATEX)<br>Зона 21 (ATEX)<br>Зона 22 (ATEX) |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                    |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)    |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B2-L                                                     |
| Тип кріплення                                                    | з наскрізним отвором                                               |
| Пневматичне з'єднання                                            | G1/8<br>G1/4                                                       |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                                                 |