

# Швидкороз'ємний штекер KS3-CK-6

Номер деталі: 3478

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номінальний розмір                                               | 4.9 мм                                                                                         |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні                  | -0.095 МПа...1.2 МПа<br>-0.95 бар...12 бар                                                     |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур                       | -13.775 psi...174 psi                                                                          |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 216 л/хв...464 л/хв                                                                            |
| Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778          | 234.1 л/хв...503 л/хв                                                                          |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом                                                                      |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 1 - низький опір корозії                                                                       |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                              |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                                                                 |
| Вага продукту                                                    | 21 г                                                                                           |
| Пневматичний порт 1                                              | Для пневмотрубки з зовн. Ø 8 мм<br>Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 6 мм, з накидною гайкою |
| Матеріал накидної гайки                                          | Анодований алюмінієвий сплав                                                                   |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                                                                             |
| Істотна інформація о матеріалах                                  | Нікельована латунь                                                                             |