


Клапан затримки часу VZOB-3-1/4

Номер деталі: 3489

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий тиск	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	600 л/хв
Регульований час затримки	0 с...30 с
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичне з'єднання	G1/8 G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS