


Напрямний блок FEN-8/10- -GF

Номер деталі: 35196

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	8/10
Крок	1 мм...100 мм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Направляюча ковзання
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Сила переміщення	15 Н
Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу	8 г
Основна вага при ході 0 мм	332 г
Додаткова вага на 10 мм ходу	8 г
Центр ваги рухомої маси при ході 0 мм	30 мм
Додатковий центр ваги рухомої маси на 10 мм ходу	4.9 мм
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Високолегована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Кований алюмінієвий сплав, анодований