


Генератор вакууму VAD-MYB-I-1/8

Номер деталі: 35530

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір сопла Лавалю	0.7 мм
Положення монтажу	Будь-який
Характеристики ежектора	Високий вакуум
Інтегрована функція	Імпульсний електричний ежекторний клапан Електричний відсічний клапан
Конструкція	Форма Т
Робочий тиск	1.5 бар...8 бар
Максимальний вакуум	90 %
Робочий цикл	100%
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура середовища	0 °C...50 °C
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Електричне підключення	Роз'єм
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Пневматичний порт 1	M5
Приєднання вакууму	G1/8
Матеріал корпусу	Алюміній