

Монтажна плита
VABS-S7-RB-B-G14-VDE1-R12

Номер деталі: 3580505

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Контроль подачі повітря	Зовнішній Внутрішнє
Робочий тиск	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [·:·:·]
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP65
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Підключення пілотного повітря 12	G1/4
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Пневматичний порт 3	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній з емалевим покриттям
Матеріальні ущільнення	NBR