


Фітинг
N-3/8-P-9
Номер деталі: 3609

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір	7.6 мм
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнююче кільце
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	пряма форма
Розмір упаковки	1
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.95 бар...16 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальний момент дотягування	15 Н·м
Вага продукту	8.77 г
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2	для трубки внут. Ø 9 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Анодований алюміній