

Фітинг
N-1/2-P-9
Номер деталі: 3610

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|---|
| Номинальний розмір | 8 мм |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі | Ущільнююче кільце |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Конструкція | пряма форма |
| Розмір упаковки | 1 |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.95 бар...16 бар |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Максимальний момент дотягування | 18 Н·м |
| Вага продукту | 15.1 г |
| Пневматичний порт 1 | Зовнішня різьба G1/2 |
| Пневматичне з'єднання 2 | для трубки внут. Ø 9 мм |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал корпусу | Анодований алюміній |