


Спиральна обмотка для трубок PKB-50-BL

Номер деталі: 3656

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	для пучка шлангів Ø не більше 50 мм
Зовнішній Ø	6 мм
Внутрішній Ø	4 мм
Примітка до застосування	12 шлангів зовнішнім Ø 12 мм 28 шлангів зовнішнім Ø 8 мм 50 шлангів зовнішнім Ø 6 мм 60 трубок зовнішнім Ø 4 мм
Довжина трубки	50 м
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Вага виробу за довжиною	0.0146 кг/м
Колір	синій
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	PE