

Осьовий комплект EAMM-A-L95-80G-G2

Номер деталі: 3660191

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	66 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	4500 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	374 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	120 Н·м
Вага продукту	2771 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	L95
Код інтерфейсу Motor In	80G
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS