


Плоский портал EXCM-40-

Номер деталі: 3741955

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Хід осі X	200 мм...2000 мм
Хід по осі Y	200 мм...1000 мм
Положення монтажу	Горизонтальне
Конструкція	Плоский портал
Тип двигуна	Кроковий двигун
Робочий тиск	8 бар
Максимально допустиме прискорення, чиста механіка	20 м/с ²
Максимальне прискорення, горизонтальне	5 м/с ²
Максимально допустима швидкість, чиста механіка	2 м/с
Максимальна швидкість, горизонтальна	1 м/с
Точність повторюваності	±0,1 мм
Робочий цикл	100%
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	відповідно до Директиви ЄС про машини
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії для машин
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 90 % Не конденсується
Рівень шуму	65 дБ(А)
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	10 °C...50 °C
Номінальне навантаження з максимальною динамікою	4 кг
Тип кріплення	з монтажним комплектом з комплектом для регулювання Зі шліцевими гайками
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS