

Індикатор тиску OH-22-RT

Номер деталі: 4131

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск	1.4 бар...8 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...45 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...45 °C
Вага продукту	25 г
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі в отворі Ø22,5
Пневматичне з'єднання	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS