

# Індикатор тиску OH-22-GN

Номер деталі: 4237

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Захист від вибуху                           | Зона 1 (ATEX)<br>Зона 2 (ATEX)<br>Зона 21 (ATEX)<br>Зона 22 (ATEX) |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]                     |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)    |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Температура навколишнього середовища        | -10 °C...45 °C                                                     |
| Вага продукту                               | 25 г                                                               |
| Пневматичне з'єднання                       | G1/8                                                               |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                                 |