

Кульовий кран
VZBM-11/2-RP-25-D-2-F0305-B2B3
Номер деталі: 4405652

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	2-ходовий кульовий клапан
Спосіб приведення в дію	механічно
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Під'єднання технологічного клапана	Rp1 1/2
Індикатор положення перемикача	Напрямок прорізу = напрямок потоку
Схема отворів фланця	F03 F05
Внутрішній Ø	40 мм
Номінальний розмір DN	40
Функція клапана	2/2
Напрямок потоку	Реверсивний
Номінальний тиск арматури PN	25
Момент відриву при перепаді тиску , номінальний тиск клапана Pn	9.5 Н·м
На підставі норм	EN10226-1 ISO 5211
Середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [·:·:] інертні гази Вода - не водяна пара Нейтральні рідини
Температура середовища	-15 °C...90 °C
Швидкість потоку Kv	156 м³/год
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Матеріал корпусу	Латунь Нікельований
Номер матеріалу корпусу	CW617N

Особливості	Значення
Матеріальні ущільнення	FPM HNBR PTFE
Матеріал кулі	Латунь Хромований
Номер матеріалу кулі	CW617N
Матеріал валу	Латунь
Номер матеріалу валу	CW617N
Вага продукту	1135 г
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно Директиви ЄС щодо обладнання, що працює під тиском
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії