

Кульовий кран
VZBM-1/2-RP-50-D-2-M-B2B3
Номер деталі: 4405686

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	2-ходовий кульовий клапан
Спосіб приведення в дію	механічно
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Під'єднання технологічного клапана	Rp1/2
Індикатор положення перемикача	Напрямок прорізу = напрямок потоку
Внутрішній Ø	15 мм
Номінальний розмір DN	15
Функція клапана	2/2
Напрямок потоку	Реверсивний
Номінальний тиск арматури PN	50
Виконавчий момент при різниці тисків, номінальний тиск технологічного клапану	9 Н·м
На підставі норм	EN10226-1
Середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-] інертні гази Вода - не водяна пара Нейтральні рідини
Температура середовища	-15 °C...120 °C
Швидкість потоку Kv	15 м³/год
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Матеріал корпусу	Латунь Нікельований
Номер матеріалу корпусу	CW617N
Матеріальні ущільнення	NBR PTFE
Матеріал кулі	Латунь Хромований

Особливості	Значення
Номер матеріалу кулі	CW617N
Матеріал валу	Латунь
Номер матеріалу валу	CW617N
Вага продукту	200 г
Дозвіл	DVGW Газ Вода DVGW
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно Директиви ЄС щодо обладнання, що працює під тиском
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії