



Пневморозподільник MFH-5-РК-3

Номер деталі: 4448

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	105 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	РК-3
Робочий тиск	3 бар...8 бар
Конструкція	Дискове сидло
Номінальний розмір	2.5 мм
Спосіб ущільнення	М'який
Час відключення	22 мс
Час увімкнення	10 мс
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...40 °C
Вага продукту	270 г
Тип кріплення	На плиті На монтажній рамі з наскрізним отвором за бажанням:
Пневматичний порт 1	РК-3
Пневматичне з'єднання 2	РК-3
Пневматичний порт 3	РК-3
Пневматичне з'єднання 4	РК-3
Пневматичне з'єднання 5	РК-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній Анодований
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній Анодований