


Кульовий кран
VZBM-3/8-RP-40-F-3L-F03-B2B3
Номер деталі: 4451868

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	3-ходовий кульовий кран Отвір типу L
Спосіб приведення в дію	механічно
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Під'єднання технологічного клапана	Rp3/8
Індикатор положення перемикача	Напрямок прорізу = напрямок потоку
Схема отворів фланця	F03
Внутрішній Ø	10 мм
Номинальний розмір DN	10
Функція клапана	3/2
Напрямок потоку	Реверсивний
Номинальний тиск арматури PN	40
Момент відриву при перепаді тиску , номінальний тиск клапана Pn	6 Н·м
На підставі норм	EN10226-1 ISO 5211
Середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:~:] інертні гази Вода - не водяна пара Нейтральні рідини
Температура середовища	-20 °C...130 °C
Потік Kv тип L	9.4 м³/год
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Матеріал корпусу	Латунь Нікельований

Особливості	Значення
Номер матеріалу корпусу	CW617N
Матеріальні ущільнення	HNBR PTFE
Матеріал кулі	Латунь Хромований
Номер матеріалу кулі	CW614N
Матеріал валу	Латунь
Номер матеріалу валу	CW614N
Вага продукту	500 г
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно Директиви ЄС щодо обладнання, що працює під тиском
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії