

Блок колектора FR-12-M5

Номер деталі: 4525

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	4.1 мм
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0 бар...16 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Номінальний момент дотягування	3.5 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	40 г
Кількість виходів	12
Кількість провідників	1
Пневматичний порт 1	Внутрішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2	Внутрішня різьба M5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній Анодований