

Електромагнітна котушка MSFG-24/42-50/60

Номер деталі: 4527

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Індикатор положення перемикача	Немає
Мінімальний час дотягування	10 мс
Робочий цикл	100%
Коефіцієнт потужності $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристики котушки	24 V DC: 4,5 W 42 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 9,0 VA, утримуюча потужність 7,0 VA
Допустимі коливання частоти	+/- 5 %
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Відповідність LABS	VDMA24364-C1-L
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-5 °C...40 °C
Максимальний момент дотягування розетки	0.4 Н·м
Вага продукту	55 г
Електричне підключення	3-pin Під'єднаннючі роз'єми за стандартом Festo для MSSD-F
Тип кріплення	З накатною гайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал магнітної котушки	Дюропласт мідь Сталь
Матеріал обмотки	мідь