



Дросель GRF-PK-3X2

Номер деталі: 4566

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Одностороннє дроселювання
Пневматичний порт 1	РК-3
Пневматичне з'єднання 2	РК-3
Регулювальний елемент	гвинт з накатанною головкою
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки	45 л/хв
Нормальний номінальний потік у зворотному напрямку	45 л/хв
Робочий тиск	0.5 бар...8 бар
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав
Положення монтажу	Будь-який
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	145 г
Матеріал гвинта для регулювання	Латунь