


Номер деталі: 4577

Номер деталі: 4577



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	5/3 закритий
Спосіб приведення в дію	Вручну
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	680 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	G1/4
Робочий тиск	0.2 МПа...1 МПа 2 бар...10 бар
Тип скидання	Пружина механічна
Номінальний розмір	7 мм
Спосіб ущільнення	М'який
Тип контролю	Пілот
Напрямок потоку	Не реверсивні
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	1060 г
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Пневматичний порт 3	G1/4