

Тримач давача EAPM-L2-SH

Номер деталі: 4759852

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів:Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання.Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Клас "чистої кімнати"	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	4 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення датчика	Кований алюмінієвий сплав, анодований