



Фільтр ЕМС
CAMF-C5-FC
Номер деталі: 4825847

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...30 В
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 В...30 В
Номінальна робоча напруга АС	24 В
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP30
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-40 °C...80 °C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Пряма
Електропідключення 1, технологія підключення	Sub-D
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	15
Електричне підключення 1, використані контакти/жили	8
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління
Електропідключення 2, проект	Прямокутник
Електричне підключення 2, тип підключення	Роз'єм
Електричне підключення 2, кабельна розетка	пряма
Електричне підключення 2, технологія підключення	Sub-D
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	15
Електричне підключення 2, використані піни/проводи	8
Електропідключення 2, тип кріплення	2x гвинт 4-40 UNC-2A
Протокол	HIPERFACE
Кольор корпусу	срібло
Матеріал корпусу	Металізований пластик