

Фланець
DARF-Q12-40
Номер деталі: 4886225

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Максимальний момент дотягування	5.9 Н·м
Вага продукту	155 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал фланця	Кований алюмінієвий сплав, анодований
Матеріал гвинтів	Оцинкована сталь