

Фланцеве кріплення DAMF-Q12-25

Номер деталі: 4965020

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	25
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Максимальний момент дотягування	4 Н·м
Вага продукту	147 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Оцинкована сталь
Матеріал гвинтів	Оцинкована сталь