


Муфта
EAMD-75-51-40-32X32-U
Номер деталі: 5078084

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	40 мм
Діаметр захвату 2	32 мм
Розмір	75
Номінальна довжина	51 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	4500 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	425 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	200 Н·м
Вага продукту	741 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS