

Елемент управління VAOH-P15-H13

Номер деталі: 5196471

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	20 мм
Ø поршня	50 мм
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	Для безконтактних давачів
Робочий тиск	1 бар
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Вага продукту	1350 г
Пневматичний порт 1	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS