

Плита
MHA3-PR10-3-1/8
Номер деталі: 525225

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість мість для певморозподільників	10
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тип монтажу з'єднувальної плити	За допомогою наскрізних отворів з DIN-рейкою
Тип кріплення клапана	з внутрішньою різьбою
Пневматичне з'єднання 1/33	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	Внутрішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 3/11	G1/4
Матеріал монтажної плити	Кований алюмінієвий сплав