

Плита
MHA4-PR10-3-1/4
Номер деталі: 525238

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість мість для певморозподільників	10
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	1710 г
Тип монтажу з'єднувальної плити	За допомогою наскрізних отворів з DIN-рейкою
Тип кріплення клапана	з внутрішньою різьбою
Пневматичне з'єднання 1/33	G3/8
Пневматичне з'єднання 2	Внутрішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 3/11	G3/8
Матеріал монтажної плити	Кований алюмінієвий сплав